

Шлаух PUN-H-5/16-WS-150-CB

Специф. Номер: 568005

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/16
радиус на огъване според дебита	0.121 Fuß
Мин. радиус на огъване	0.065 Fuß
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	-31 ... 145 °F
Тегло на продукта според дължината	0.31 oz/ft
Цвят	бял
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)