

Шлаух PEN-3/16-SW-150-CB

Специф. Номер: 569882

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър в инчове | 3/16 |
| радиус на огъване според дебита | 0.075 ft |
| Мин. радиус на огъване | 0.039 ft |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 145 Psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -22 ... 140 °F |
| Тегло на продукта според дължината | 0.1 oz/ft |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 3/16" |
| Цвят | черен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | PE |