

Шлаух PEN-3/16-BL-150-CB

Специф. Номер: 569890

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	3/16
радиус на огъване според дебита	0.075 Fuß
Мин. радиус на огъване	0.039 Fuß
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-22 ... 140 °F
Тегло на продукта според дължината	0.1 oz/ft
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	PE