

Шлаух PEN-5/8-BL-150-CB

Специф. Номер: 569895

FESTO

външно калибриран, за QS-съединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/8
радиус на огъване според дебита	0.41 ft
Мин. радиус на огъване	0.196 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-22 ... 140 °F
Тегло на продукта според дължината	1.158 oz/ft
Пневматичен извод	за конектори с външен диаметър 5/8"
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE