


Покриваща плоча VABB-L1-10A

Специф. Номер: 569986

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	9.4 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover plate	Алуминиева сплав