

# Шлаух

## PAN-MF-10X1,25-SW

Специф. Номер: 570360

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	65 mm
Вътрешен диаметър	7.5 mm
Мин. радиус на огъване	45 mm
Отговаря на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.9 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 275.5 psi
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Минерално масло
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.035 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 10 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12