

Шлаух PUN-V0-16X2-BL

Специф. Номер: 570768

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	16 mm
радиус на огъване според дебита	90 mm
Вътрешен диаметър	11.8 mm
Мин. радиус на огъване	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 0.9 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 9 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 130.5 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Забележка за температурата на околната среда	For unpressurised use up to 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.122 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 16 mm
Цвят	син
Забележка за цвета	Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)