



Крайна плоча VMPAL-EPL-SD9-IP40

Специф. Номер: 570777

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Макс. брой места за вентили	8
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Максимален брой бобини	8
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	190 g
Електрическа връзка 1, функция	Multipol
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	9
Материал-забележка	RoHS konform
Material end plate	Алуминиева отливка PA-усилен