


Бобина VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Специф. Номер: 570784

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Вътрешен предпазител	Защита със стопяем предпазител
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
ATEX-Категория газ	II 2G
Ех-взриво защита газ	Ex e mb IIC T6 Gb
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита прах	Ex tb IIIC T70°C Db
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Ех-температура на околната среда	T6, T70°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Отдел издаващ сертификати	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4 - Много висока корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material solenoid coil	PA UP