


Табло за управление FED-400

Специф. Номер: 570864
Продукт излизащ от производство

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	56 mm
Височина	109 mm
Дължина	149 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	2 Mbyte
часовник реално време	Да
списък на събитията	256
памет за рецепти	32 kByte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	256
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	4,3"
Вак-уп батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	480x272 pixels
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,4 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Тегло на продукта	1,000 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	100 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.09 or higher