


Съединител NECU-FCG40-K

Специф. Номер: 570895

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60603-13
Честота на свързване	50
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	5 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Connection pattern FC
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	40
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Snap-in locking
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Insulation displacement connector
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	1.5 A
Номинално сечение на проводника	0.13 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG26
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	PBT-усилен
Material electrical contact	Бронз позлатен