


# Свързващ кабел NEBS-L2G4-K-5-LE4

Специф. Номер: 570919

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Степен на замърсяване	2
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Electrical connection 1	Socket, rectangular design L2, 4-pin
Electrical connection 2	Open end, 4-wire
Структура на кабела	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	4.1 mm
Дължина на кабела	5 m
Номинално сечение на прводника	0.14 mm <sup>2</sup>
Цветен код, изолация на кабелите	син кафяв черен бял
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала, изолираща втулка	PP
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC