


Щекер NECU-S-ECG4-HX-Q3

Специф. Номер: 570922

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Разрешение | c UL us - Recognized (OL) |
| Честота на свързване | 1 |
| Тип на закрепване | с фиксация |
| Електрически извод | 4-пинов Прав щекер/ врязваща се клема квадратна форма |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 30 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 3 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 0.8 kV |
| Допустим диаметър на проводника | ≥ 0.07 mm 0.8 ... 1 mm |
| Напречно сечение на извода | 0.14 mm ² |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Material housing | PBT PC |
| Material electrical contact | позлатен |
| Допустима изолация на проводника | PP PVC TPE-E |