


Щекер NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Специф. Номер: 570955

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Честота на свързване	50
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	18 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Съединител за кабела	Pg7
Допустим диаметър на кабела	2.5 ... 2.9 mm
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material housing	PA
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Месинг Покрит с бял бронз