



Информационе н лист

Белег	Стойност
Тегло на продукта	60 g
Забележка относно Fieldbus-интерфейса	PROFINET LWL
Ethernet cable specification	Фиброоптични кабели Полимерното влакно 980/1000µm Индивидуален диаметър на жилото: 2,2 mm
Допустим диаметър на кабела	6.5 ... 9.5 mm
Клас на защита	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Material seals	NBR TPE