


Адаптер VAVE-C8-1R8

Специф. Номер: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Дисплей за сигналните статуси	LED
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	3.5 g
Електрически извод	3-pin/2-pin M8 / - Щекер / доза
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	Бронз