

Шлаух PAN-M-4X0,75-GN

Специф. Номер: 572084

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 4 mm |
| радиус на огъване според дебита | 15 mm |
| Вътрешен диаметър | 2.5 mm |
| Мин. радиус на огъване | 10 mm |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 42 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда | -60 ... 100 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.008 kg/m |
| Цвят | зелен |
| Твърдост по Шор | D 65 +/-3 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | Polyamide 12 |