

Шлаух PAN-M-6X1-NT

Специф. Номер: 572085

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	35 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	15 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 36 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.016 kg/m
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	Polyamide 12