

Шлаух PAN-M-10X1,25-NT

Специф. Номер: 572089

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	65 mm
Вътрешен диаметър	7.5 mm
Мин. радиус на огъване	45 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 26 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.035 kg/m
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	Polyamide 12