

Шлаух

PAN-M-12X1,5-NT

Специф. Номер: 572090

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 12 mm |
| радиус на огъване според дебита | 70 mm |
| Вътрешен диаметър | 9 mm |
| Мин. радиус на огъване | 50 mm |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 26 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Температура на околната среда | -60 ... 100 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.051 kg/m |
| Цвят | неутрален |
| Твърдост по Шор | D 65 +/-3 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на шлауха | Polyamide 12 |