


# Кабелен щекер NEFU-X24F-M12G4

Специф. Номер: 572226  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	36 mm
Височина	40 mm
Дължина	40 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	30 g
Fieldbus интерфейс	Букса, M12x1, 4-полюсна, A-кодирана
Работно напрежение DC AS-интерфейс	26.5 ... 31.6 V
Номинално работно напрежение DC, AS-интерфейс	26.5 V
Работно напрежение DC, товарно напрежение	20.4 ... 26.4 V
Номинално работно напрежение DC, товарно напрежение	24 V
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-25 ... 75 °C
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material cover	PA