


Съединителна втулка N-1-P-19-NPT

Специф. Номер: 572243

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	16.5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълнен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	76.6 g
Пневматичен извод 1	Male thread, 1 NPT
Пневматичен извод 2	за шлаух с вътрешен диаметър 19 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран