

# Фиксиран дросел VMPA1-FT-NW1.2-10

Специф. Номер: 572548

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	52 ... 58 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Номинален размер	1.2 mm
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.06 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material hollow bolt	Алуминиева сплав