

# Съединител QVM-10-32-UNF-1/4-U

Специф. Номер: 573050

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                  |
|---|---|
| Размер  | Mini                                      |
| Номинален размер                                | 0.098 "                                   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен                      |
| Монтажна позиция                                | по избор                                  |
| Конструкция                                     | права форма                               |
| Размер на контейнера                            | 10  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                         |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                           |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | 0.95 ... 10 bar                           |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                        |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                        |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 60 °C                               |
| Макс. въртящ момент на затягане                 | 1.106 ft-lbf                              |
| Тегло на продукта                               | 0.353 oz                                  |
| Тип на закрепване                               | External hexagon 7/16                     |
| Пневматичен извод 1                             | Male thread, 10-32 UNF-2A                 |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/4 "           |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                             |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | сив                                       |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                              |
| Material housing                                | Месинг никелиран<br>PBT                   |
| Material release ring                           | POM                                       |
| Material of tubing seal                         | NBR                                       |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема        |