

# Присъединителна лайсна VABM-L1-14G-G14-16-GR

Специф. Номер: 573497

FESTO



## Информационе н лист

| Белег                              | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер                    | 16 mm                              |
| Монтажна позиция                   | по избор                           |
| Макс. брой места за вентили        | 16                                 |
| Разрешение                         | с UL us - Recognized (OL)          |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Температура на складиране          | -20 ... 60 °C                      |
| Тегло на продукта                  | 2,211 g                            |
| Извод, пилот 12/14                 | M5                                 |
| Извод, пилот 82/84                 | M5                                 |
| Пневматичен извод 1                | G1/4                               |
| Пневматичен извод 3                | G1/4                               |
| Пневматичен извод 5                | G1/4                               |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                       |
| Material manifold                  | Алуминиева сплав                   |