

Присъединителна лайсна VABM-L1-14G-G14-24-GR

Специф. Номер: 573499

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер | 16 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. брой места за вентили | 24 |
| Разрешение | c UL us - Recognized (OL) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 3,099 g |
| Извод, пилот 12/14 | M5 |
| Извод, пилот 82/84 | M5 |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Пневматичен извод 5 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |