

Присъединителна лайсна VABM-L1-...

Специф. Номер: 573605

FESTO



Примерно представяне

Информационе н лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm 16 mm 19 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	24
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Клас чисто помещение	ISO class 6
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/8 G1/4 G3/8
Пневматичен извод 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав