



Щекер за захр. мрежа NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Специф. Номер: 573855

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Честота на свързване	100
Тегло на продукта	680 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Electrical connection 1, note about the cable outlet	Cable outlet not according to industry standard. Matched with CPX protective hood.
Електрическа връзка 1, технология на свързването	G7/8 coded to NFPA/T3.5.29 R1-2007
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	5
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	5
обхват на работното напрежение DC	0 ... 300 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 300 V
Натоварване на тока при 40°C	9 A
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Дължина на кабела	2 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 65 mm
Диаметър на кабела	8.7 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,2 mm
Структура на кабела	5x1,5
Номинално сечение на прводника	1.5 mm ²
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	TPE-U(PUR)
Цвят на корпуса	черен
Material screw-type lock	Месинг, никелиран
Material electrical contact	Brass, gold-plated