

Табло за управление FED-3000

Специф. Номер: 573906

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	42 mm
Височина	267 mm
Дължина	337 mm
тах. дебелина на челния панел	4 mm
потребителска памет	64 Mbyte
брой на потребителските LEDs	1
часовник реално време	Да
списък на събитията	1,024
памет за рецепти	32 Kilobyte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Брой LED системи	4
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	13,3"
Вак-уп батерия	Li battery, rechargeable
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	WXGA, 1280x800 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,4 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	2,500 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D Щекер 9-пинов
PC- интерфейс	RS232 Sub-D Щекер 9-пинов
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	9-пинов RS232 RS485

Белег	Стойност
	Щекер Sub-D
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.10 или по-висока версия