


# Табло за управление CDPX-X-A-W-7

Специф. Номер: 574411  
Продукт излизащ от производство

FESTO

7" операторски панел, широк и чувствителен на допир.  
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	47 mm
Височина	147 mm
Дължина	187 mm
max. дебелина на челния панел	4 mm
часовник реално време	Да
списък на събитията	2,048
памет за рецепти	32 Kilobyte
Страници	1,000
Tags	10,000
Widgets	2,000
Обекти за страница	2,000
Потребител	50
Опити за едновременен достъп от клиентите	4
Буфер за тренд	30
Приспособление за брой криви за тренд	5
Рецепти	32
Набори от параметри за рецептите	32,000
Буфер за събития	4
Брой събития за буфера за събитието	2,048
аларми	2,000
Java script размер на файла за страница	8 Kilobyte
Големина на проекта	30
Автоматичен времеви график	30
Поддържани протоколи за PLC	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Брой LED системи	1
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	7"
Back-up батерия	Li - батерия, акумулаторна
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	WVGA, 800x480 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,7 A
Разрешение	C-Tick

Белег	Стойност
	c UL us - Listed (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,000 g
PLC - интерфейс	Ethernet RS485
USB-интерфейс	Да
Слот за SD карта	1
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	Designer Studio