

Присъединителна лансна VABM-L1-18S-G38-3

Специф. Номер: 574456

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	19 mm
Макс. брой места за вентили	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Мах. момент на затягане, закрепване на разпределителя	1.18 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	3 Nm
Тегло на продукта	297 g
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав