


# линеен портал DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Специф. Номер: 574497

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 0.5
полезен товар	0 ... 0.5 kg
задвижване Z-ос	DGSL-8
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 100 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	DGC-12
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 1,900 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm