


линеен портал DHSL-6-DGC25FAS-DGEA25

Специф. Номер: 574523

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля
натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 6
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Z-ос	DGEA-25
вид на задвижване Z-ос	електрически toothed belt drive
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 800 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	DGC-25-FA
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,02 mm