


# линеен портал DHSL-10-DGC32FAS-EGC80BS

Специф. Номер: 574528

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля  
натиснете върху символа FAX.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
група	Линеен портал 10
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	EGC-80-BS
вид на задвижване Z-ос	електрически със шпиндел
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
задвижване Y-ос	DGC-32-FA
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,02$ mm