


линеен портал DHSL-15-EGC120TB-EGC80BS

Специф. Номер: 574533

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля
натиснете върху символа FAX.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
група	Линеен портал 15
полезен товар	0 ... 15 kg
задвижване Z-ос	EGC-80-BS
вид на задвижване Z-ос	електрически със шпиндел
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,02 mm
задвижване Y-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm