


3D- портал DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGSL25

Специф. Номер: 574552

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля
натиснете върху символа FAX.



Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
група	3D- портал 10
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	DGSL-25
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
задвижване X-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	$\pm 0,08$ mm