



Bernoulli-хващач OGGB-100-G18-2

Специф. Номер: 574565

FESTO

Подходящ за транспортиране на тънки, изключително деликатни и чупливи детайли



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Позиция на извода | отгоре / странично |
| Диаметър на хващача | 100 mm |
| Работно налягане | 0 ... 6 bar |
| Номинално работно налягане | 1 bar |
| Консумация на въздух при номинално работно налягане | 110 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Температура на средата | 0 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане | 65 dB(A) |
| Мощност на звуковата емисия при номинално работно налягане | 78 dB(A) |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 7 N |
| Латерална сила при номинално работно налягане | 1 N |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Алтернативни изводи | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева сплав елоксиран |
| Material spacer | POM |
| Тегло на продукта | 210 g |