


Multipol-разпределител NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Специф. Номер: 574587

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	24 mm
Височина	23 mm
Дължина	113 mm
Индикация за готовност	LED зелен
индикация на статуса	LED жълт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	74 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M8, 3 - пинов
Електрическо свързване 2	Прав щекер, M12, 8-пинов
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
капацитет на тока за слот	2 A
Клас на защита	IP68
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
Material housing	PBT-усилен
Цвят на корпуса	сив
Material seals	FPM
Material electrical contact	никелиран или позлатен
Material socket	Месинг никелиран