



# Вертикална плоча за обезвъздушаване VABF-L1-P7A13-G18

Специф. Номер: 574595

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	16 mm
Макс. брой места за вентили	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.65 Nm
Тегло на продукта	350 g
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева сплав