


Bus интерфейс CDPX-F-CO

Специф. Номер: 575301

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	24 mm
Височина	91 mm
Дължина	41 mm
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Материал-забележка	RoHS konform
Fieldbus интерфейс	CANopen
Fieldbus интерфейс, комуникационна техника	Щекер Sub-D 9-пинов
Fieldbus интерфейс, скорост на пренос	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s