


Крепежен комплект SAMH-S-N8-S-MK

Специф. Номер: 575815

FESTO

Защита от промяна според EN ISO 13849-2 за сензори за положение



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Материал-забележка	RoHS konform
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
Тип на закрепване	с фиксация затегнат полага се отгоре в жлеб
Макс. въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Тегло на продукта	1.88 g
Material cover cap	PA
Material clamping block	високолегирана стомана
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L