

Управляваща система СМСА

Специф. Номер: 576335
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Предпазна функция	Безопасен стоп 1 (SS1)
Ниво на техническите характеристики (PL)	Безопасен стоп 1 (SS1) / категория 4, ниво на техническите характеристики е
Мрежова честота	50 ... 60 Hz
Захранващо променливо напрежение	230/400 V
Номинално работно напрежение, на фазите	3-фазен
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 % некондензиращ
Температура на околната среда	5 ... 40 °C
Електрически извод	Federzugklemme
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform