


# Управляващ блок с 2 бутона ZSB-1/8-B

Специф. Номер: 576656

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Тип на действие	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Предпазна функция	Управление с две ръце
Ниво на техническите характеристики (PL)	Управление с две ръце/ Kat. 1, PLc
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
Работно налягане	4 ... 8 bar
Стандартен номинален дебит	50 l/min
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Отдел издаващ сертификати	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	420 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева отливка
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксирани