

# Компактен цилиндър DPCS-20- -

FESTO

Специф. Номер: 576884  
Продукт излизащ от производство

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Ход   | 1 ... 50 mm  |
| Диаметър на буталото                            | 20 mm  |
| Демпфериране                                    | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи  |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Принцип на действие                             | двойнодействащ<br>еднодействащ   |
| Конструкция                                     | Бутало<br>Бутален прът<br>Тръба за цилиндър  |
| Отчитане на позицията                           | без<br>за датчици за положение   |
| Работно налягане                                | 1 ... 10 bar   |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Moderate corrosion stress  |
| Температура на околната среда                   | -20 ... 80 °C  |
| Енергия на удара в крайните позиции             | 0.14 J   |
| Тип на закрепване                               | по избор:<br>с проходен отвор<br>с резба   |
| Пневматичен извод                               | M5   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Информация за материала на капака               | Алуминиева сплав   |
| Информация за материала на буталния прът        | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав   |