


Тапа NPQH-P-S4-P10

Специф. Номер: 578257

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Blanking plug |
| Размер на контейнера | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Отдел издаващ сертификати | NSF C0523185 |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни | Моля, вижте декларацията за съответствие NSF/ANSI 169 |
| Температура на околната среда | 0 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 2.3 g |
| Пневматичен извод 1 | Push-in sleeve diameter 4 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |