

# Съединител NRQH-H-Q12-E-P10

Специф. Номер: 578303

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт   |
| Номинален размер                                | 11 mm  |
| Tubing insertion depth                          | 19.5 mm  |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | Bulkhead   |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa   |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi  |
| Бележка към работното налягане                  | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Отдел издаващ сертификати                       | NSF C0523185   |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване                                  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 3 - Висока корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас чисто помещение                            | ISO class 4  |
| Безопасно за храни                              | Моля, вижте декларацията за съответствие<br>NSF/ANSI 169                 |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 150 °C   |
| Тегло на продукта                               | 60.8 g   |
| Тип на закрепване                               | External hex A/F 24  |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух с външен диаметър 12 mm   |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 12 mm   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material housing                                | Brass, chemically nickel-plated  |
| Guard ring material                             | PEI  |
| Material release ring                           | Brass, chemically nickel-plated  |
| Material nut                                    | Brass, chemically nickel-plated  |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Thrust ring material                            | PEI  |