


Втулка
NPQH-D-S6-E-P10
 Специф. Номер: 578318

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Отдел издаващ сертификати	NSF C0523185
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие NSF/ANSI 169
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Тегло на продукта	5.1 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 6 mm
Пневматичен извод 2	Push-in sleeve diameter 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Brass, chemically nickel-plated