

Лагерна опора LBN-8/10

Специф. Номер: 6057

FESTO

за въртящо се закрепване на цилиндри ESN, DSN, ESNU, DSNU,
ADVU, AEVU.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8/10
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	20 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Стомана поцинкован
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material lock	Пружинна стомана, поцинкована