

Лагерна опора LBN-20/25

Специф. Номер: 6059

★ Основна продуктова гама

за въртящо се закрепване на цилиндри ESN, DSN, ESNU, DSNU,
ADVU, AEUU.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Размер | 20/25 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Температура на околната среда | -40 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 84 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material mounting | Стомана поцинкован |
| Material mounting pin | Стомана поцинкован |
| Material lock | Пружинна стомана, поцинкована |