

Електромагнитен разпределител SM-5/2-1/4-FH



Специф. Номер: 6154

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с щекер и ръчно задействане, без монтажна плоча.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	1,400 l/min
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Номинален размер	6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Макс. честота на превключване	40 Hz
Време за превключване, включено	28 ms
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material membrane	PUR